

Nebuport® Inhaliergerät

Preis - Leistung -
Qualität

FAHL

Neu!

Nebuport® Inhaliergerät

- ▶ Der transportable Nebuport® ist durch die besondere Akku-Technik schnell überall einsetzbar, auch ohne Luftschlauch.
- ▶ Zuverlässige Leistung bei geringem Gewicht und ein formschönes, handliches Design zeichnen den Nebuport® aus.
- ▶ Nebuport® – eine neue Generation komfortabler Inhaliergeräte für Ihre Gesundheit!

DER NEBUPORT®
WIRD SIE ÜBERZEUGEN!



FLEXIBEL EINSETZBAR!



NETZ- UND
AKKUBETRIEB



ANDREAS FAHL
MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

www.fahl.de

DKK-FL Nebuport 09/07

ANDREAS FAHL
MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH
August-Horch-Straße 4a · D-51149 Köln · **Telefon 0 22 03/29 80-0**
Fax 0 22 03/29 80-100 · e-mail vertrieb@fahl.de · Postfach 92 03 44 · 51153 Köln

Nebuport® Inhaliergerät

Leistungsstark und
effektiv!

- ▶ Durch das geringe Gewicht ist der transportable akkubetriebene Nebuport® schnell überall einsetzbar.
- ▶ Das universelle Netzteil (100 – 240 V, 50 – 60 Hz) lässt sich weltweit einsetzen. Der 12 V-KFZ-Adapter verschafft Ihnen höhere Mobilität.
- ▶ Dank der Möglichkeit, den Vernebler direkt an den Luft-Kompressor anzuschließen, ist dieser in wenigen Sekunden einsatzbereit, auch ohne Luftschlauch!
- ▶ Das handliche Design ist nicht nur formschön, die Abdeckung des Luftanschlusses und Verneblers beugt auch Verunreinigungen vor und schützt beim Transport.
- ▶ Ausgereifte, sichere NiMH Akkutechnik sorgt für Inhalationszeiten bis zu 60 Minuten.
- ▶ Der Vernebler ist auch gekippt einsetzbar (45 Grad) und überlaufsicher.
- ▶ Bei verschiedenen Atemwegserkrankungen einsetzbar!
- ▶ Sonderzubehör (Halsmaske, Adapter für Halsmaske) für Tracheotomierte/ Laryngektomierte erhältlich.



Lieferumfang Nebuport® Inhaliergerät

1 Grundgerät Nebuport®	1 Mundstück
1 Akkupack und Netzteil	1 Nasenadapter
1 12V Autoadapter	1 Inhaliermaske Erw.
1 Vernebler	1 Filter (5 Stück)
1 Luftschlauch	1 Tasche

Art.-Nr./REF **50100**

Sonderzubehör

Adapter Halsmaske für Nebufirst®/Nebuport®

Art.-Nr./REF **50110**

Halsmaske für Tracheostoma

Art.-Nr./REF **75200**

Technische Daten:

Elektrischer Anschluss:	AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, alternativ DC 12 V Autoadapter
Akku-Pack: max. Akku Betriebsdauer:	NiMH 1600 mAh, ca. 45 – 60 Min.
Maximale Einfüllmenge:	13 ml
Tröpfchengröße nach MMAD:	4 µm
Gehäuseabmessungen:	106 x 66 x 166 mm (mit Akku)
Gewicht:	395 g (ohne Akku), 712 g (mit Akku)
Konformität:	CE 0482